

BAVARIA® Pulver-Feuerlöscher

Aufladelöcher mit innenliegender Treibgasflasche

Typ

COLT P



EINSATZ

BAVARIA COLT P ist ein Universal Hochleistungs ABC-Pulverlöscher. Das Gerät ist einsetzbar in Industrie und Gewerbe, kommunalen Einrichtungen und Verwaltungen, im Haushalt und allen Bereichen, wo ein umfassender, vorbeugender Brandschutz gewährleistet sein muß.



BAVARIA EGYPT (S.A.E.)
Gisir El Suez St. Block 109, Industrial Zone
Ismailia Desert Road, Cairo - Egypt
P O Box: 2016/11111 Cairo - Egypt

Tel. : + 20 (2) 2698 9443 / 5 / 6
Fax : + 20 (2) 2698 8447
Website : www.bavaria-firefighting.com
Email : international.sales@bavaria.com.eg



BAVARIA Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Str. 16
D-93449 Waldmünchen
Deutschland

Tel. : + 49 (0) 9972 9401 0
Fax : + 49 (0) 9972 9401 17
Website : www.bavaria-firefighting.de
Email : info@bavaria-firefighting.de



BAVARIA® Pulver-Feuerlöscher – Aufladelöcher mit innenliegender Treibgasflasche

Typ: COLT P - Silber Serie ★★★★★

Eigenschaften:

- Sehr hohe Löschleistung.
- Unterbrechung des Löschrstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich.
- Ventil aus hochwertigen glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Spezielles BAVARIA – ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert hohes Löschvermögen.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 V, Mindestabstand 1 m.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.



Zertifiziert gemäß der Europäischen Norm DIN/EN3
TÜV-geprüfter Druckbehälter
CE - Kennzeichnung und GS -Zeichen
Zertifiziert nach Richtlinie 96/98 EG Schiffsausrüstung
Zertifiziert nach Ägyptischer Norm ES 734
Management System zertifiziert nach ISO 9001
Werkseigenes Qualitätslabor amtlich zugelassen gemäß ISO/IEC 17025

Technische Daten:

| Löschmittelmenge | 6 kg | 9 kg | 12 kg |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Prüfobjekte | (10 LE) 34A 183B C | (12 LE) 43A 233B C | (15 LE) 55A 233B C |
| Funktionstemperaturbereich | -30° C bis + 60° C | -30° C bis + 60° C | -30° C bis + 60° C |
| Prüfüberdruck | 35 bar | 35 bar | 35 bar |
| Berstdruck | min. 70 bar | min. 70 bar | min. 70 bar |
| Ventilmaterial | PA 6 GF 30 | PA 6 GF 30 | PA 6 GF 30 |
| Behältermaterial | DC 04 | DC 04 | DC 04 |
| Treibmittelmenge | 155 gr. | 220 gr. | 280 gr. |
| Treibmittel | CO ₂ | CO ₂ | CO ₂ |
| Feuerlöschmittel | ABC - Pulver | ABC - Pulver | ABC - Pulver |
| Funktionsdauer | ca. 17 sec. | ca. 18 sec. | ca. 20 sec. |
| Wurfweite ca. m | ca. 6 m | ca. 7 m | ca. 7 m |
| Beschichtung | Polyester | Polyester | Polyester |
| Bruttogewicht (ca.) | 10,9 Kg | 15,6 Kg | 19,8 Kg |
| Maße pro Stück (LxBxH) cm | 30 x 15,5 x 53,5 | 32 x 19 x 54,5 | 26 x 20,5 x 69,5 |
| Verpackung | Karton | Karton | Karton |

Garantie:

| | |
|---------------------------|---|
| Garantiezeit | 2 Jahre nach Kaufdatum |
| Gewährleistungsbereich | Bei Material- und Produktionsfehlern |
| Gewährleistungsanspruch | Limitiert auf Ersatzlieferung des defekten Teils oder Produkt nach Fehlernachweis |
| Gewährleistungsausschluss | Fehler, die durch Missbrauch, Fehlbedienung, Inspektion oder Reparatur durch einen nicht autorisierten Händler oder Instanz auftreten |

* Die Illustrationen können Sonderausführungen zeigen, die nur zu einem Aufpreis erhältlich sind. BAVARIA behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Illustrationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Spezifikation werden gemäß der Bestellung bei der Auslieferung berücksichtigt.