



**Kreissäge KS 55 C**

- Leichte und handliche 1200 Watt-Handkreissäge
- Schnitttiefe bis 54 mm
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 50°
- Robuste und gewichtsreduzierte Bauweise durch Aluminium-Druckguss-Schutzhaube
- Einfacher Kohlebürstenwechsel
- Spanblaseeinrichtung für eine saubere Schnittstelle
- Softgrip für mehr Anwenderkomfort
- Befestigungsmöglichkeit für Sägeschiene

**Lieferumfang**

Transporttasche, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schlüssel, Netzkabel 4 m.

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1200 Watt
Leerlaufdrehzahl	6100 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte	bis 50°
Schnitttiefe 90° / 45° / 50°	0 - 54 / 0 - 43 / 0 - 38 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung-Ø	165 / 20 mm
Gewicht	3,7 kg

Artikelnummer	4935 4118 30
EAN-Code	4002395 19314 1



**Kreissäge KS 66 C**

- Leistungsstarke und robuste 1600 Watt-Handkreissäge
- Schnitttiefe bis 61 mm
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Leicht bedienbare Verstellhebel für Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 56°
- Robuste Bauweise durch Aluminium-Druckguss Schutzhaube
- Einfacher Kohlebürstenwechsel
- Spanblaseeinrichtung für saubere Schnittstelle
- Softgrip für mehr Anwenderkomfort
- Befestigungsmöglichkeit für Sägeschiene

**Lieferumfang**

Transporttasche, 24-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schlüssel, Netzkabel 4 m.

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1600 Watt
Leerlaufdrehzahl	5800 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte	bis 56°
Schnitttiefe 90° / 45° / 56°	0 - 61 / 0 - 49 / 0 - 35 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung-Ø	184 / 30 mm
Gewicht	4,8 kg

Artikelnummer	4935 4118 40
EAN-Code	4002395 19317 2



**Tauchkreissäge TS 55 E**

- Handkreissäge mit Eintauchfunktion
- Leistungsstarker 1500 Watt-Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel
- Neigungsschnitte bis 45° leicht und präzise einstellbar
- Softgrip für mehr Anwenderkomfort
- Befestigungsmöglichkeit für Führungsschiene

**Lieferumfang**

Transportkoffer, 48-Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Schlüssel, Netzkabel 4 m.

**GR 1400 Führungsschiene**

siehe Seite 30

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1500 Watt
Leerlaufdrehzahl	5500 min <sup>-1</sup>
Gehrungsschnitte bis	45°
Schnitttiefe 90° / 45°	55 / 39 mm
mit Führungsschiene	50 mm / 33 mm
Sägeblatt-Ø / Bohrung-Ø	160 / 20 mm
Gewicht	5,4 kg

Artikelnummer	4935 4192 90
EAN-Code	4002395 13313 0



**Kapp- und Gehrungssäge PS 305 DG**

- Leistungsstarker 1800 Watt-Motor
- Große Schnittkapazität bis 342 x 111 mm bei 90°
- Flanschler für präzise Schnitte
- Gehrungswinkel bis zu 60° links und rechts einstellbar
- Einstellbarer Neigungswinkel links und rechts bis zu 47°
- Stabile Konstruktion für professionellen Einsatz
- Werkstückspannvorrichtung zum sicheren Festspannen von kleineren Werkstücken
- Präzise Einstellung des Gehrungswinkels mit Arretierung
- Werkzeuglose Verstellung der Schnitthöhe für verdeckte Schnitte
- Anschluss für Staubsaug oder externes Absaugsystem

**Lieferumfang**

Werkstückspannvorrichtung, Absaugadapter Ø 58 mm, Staubsaug, 60 Zahn Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m.

**Technische Daten**

Leistungsaufnahme	1800 Watt
Leerlaufdrehzahl	4400 min <sup>-1</sup>
Sägeblattdurchmesser	305 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Gehrungseinstellung (L/R)	60°
Neigungseinstellung (L/R)	47°
Schnitttiefe bei (90°)	342 x 111 mm
Gewicht	31 kg

Artikelnummer	4935 4115 70
EAN-Code	4002395 12600 2



**Arbeitstisch PSU 2500**

- Bis zu 2,5 m Tischlänge
- Bis zu 0,95 m zusammenklappbar
- Komfortable Arbeitshöhe von 83 cm
- Leichte und stabile Konstruktion, bis zu 200 kg Traglast
- Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden

**Technische Daten**

Höhe Arbeitstisch	830 mm
Länge Arbeitstisch ohne Verlängerung	1100 mm
Länge Arbeitstisch mit Verlängerung	2500 mm
Traglast	200 kg
Gewicht	23 kg

Artikelnummer	4935 4115 85
EAN-Code	4002395 12962 1



**Tischkreissäge TS 250 K**

- Leistungsstarke 1800 Watt-Tischkreissäge mit hoher Schnittkapazität.
- Max. Schnitthöhe bis 90 mm
- Großer Arbeitstisch (1020 x 646 mm)
- Ausziehbarer Tischverlängerung
- Doppelt geführter Parallelanschlag mit Exzenterklemmung für genaueste Sägeschnitte
- Einstellbare Schnittkala an der Tischverbreiterung
- Stabile Alu-Druckguss Tischplatte
- 2-fache Staubabsaugmöglichkeit (Maschinengehäuse und Schutzhaube)
- Zusammenklappbares Untergestell mit Rädern für leichten Transport

**Lieferumfang**

HM-Sägeblatt 36 Z Wechsels Zahn, Untergestell, Transportrollen, Parallelanschlag, Gehrungsanschlag, Schiebstock.

**Technische Daten**

Leistung	1800 W
Leerlaufdrehzahl	4.800 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	250 mm
Bohrung-Ø	30 mm
Schnittleistung	90 mm bei 90° 62 mm bei 45°
Gewicht (inkl. Untergestell)	41 kg

Artikelnummer	4935 4192 65
EAN-Code	4002395 13309 3