

Bi-Metall - Lochsägen



Für den Einsatz in Bohrmaschinen
(Akku und Kabel)

ANWENDUNGEN

- Zum Sägen von Baustählen, nichtrostenden Stählen, NE-Metallen, Holz, Holzwerkstoffen und Kunststoffen

PRODUKTMERKMALE

- Stabile Konstruktion, bestehend aus hochwertigem Werkzeugstahlkörper, bruchsicher verschweißt mit massiver Grundplatte
- Innovatives Schnellspannsystem verhindert Verklemmen des Sägeaufsatzes und ermöglicht so problemloses Wechseln
- Gehärtete, vario-verzahnte HSS-Zähne ermöglichen raschen Spanauswurf und damit erhöhten Arbeitsfortschritt
- Extratiefe Zahnleiste in M3-Qualität sorgt für erhöhte Widerstandsfähigkeit und eliminiert die Gefahr von Haarrissbildung und Zahnbruch (M3 = 3% Vanadium, 1,2% Carbon, 62-67 HRC)
- Schnittqualität und Standzeit hängen unmittelbar von der Einhaltung der korrekten Drehzahl und des richtigen Kühlmittelansatzes ab.

Einzelpacks

| Artikel-Nummer | Durchmesser mm | Schnitttiefe mm | Inhalt | EAN | Euro zzgl. MwSt. | PG |
|----------------|----------------|-----------------|--------|---------------|------------------|----|
| DT8116-QZ | 16 | 38 | 1 | 5011402370290 | | II |
| DT8119-QZ | 19 | 38 | 1 | 5011402370306 | | II |
| DT8120-QZ | 20 | 38 | 1 | 5011402370313 | | II |
| DT8121-QZ | 21 | 38 | 1 | 5035048061145 | | II |
| DT8122-QZ | 22 | 38 | 1 | 5011402370320 | | II |
| DT8124-QZ | 24 | 38 | 1 | 5035048061152 | | II |
| DT8125-QZ | 25 | 38 | 1 | 5011402370337 | | II |
| DT8127-QZ | 27 | 38 | 1 | 5035048061169 | | II |
| DT8129-QZ | 29 | 38 | 1 | 5011402370344 | | II |
| DT8130-QZ | 30 | 38 | 1 | 5035048061176 | | II |
| DT8132-QZ | 32 | 38 | 1 | 5011402370351 | | II |
| DT8133-QZ | 33 | 38 | 1 | 5035048061183 | | II |
| DT8135-QZ | 35 | 38 | 1 | 5011402370368 | | II |
| DT8138-QZ | 38 | 40 | 1 | 5011402370375 | | II |
| DT8141-QZ | 40 | 40 | 1 | 5035048061206 | | II |
| DT8140-QZ | 41 | 40 | 1 | 5011402370382 | | II |
| DT8143-QZ | 43 | 40 | 1 | 5035048061213 | | II |
| DT8145-QZ | 44 | 40 | 1 | 5011402370399 | | II |
| DT8146-QZ | 46 | 40 | 1 | 5035048061220 | | II |
| DT8148-QZ | 48 | 40 | 1 | 5035048053683 | | II |
| DT8151-QZ | 51 | 40 | 1 | 5011402370405 | | II |
| DT8152-QZ | 52 | 40 | 1 | 5035048061237 | | II |
| DT8154-QZ | 54 | 40 | 1 | 5035048053690 | | II |
| DT8157-QZ | 57 | 40 | 1 | 5011402370412 | | II |
| DT8160-QZ | 60 | 40 | 1 | 5035048053706 | | II |
| DT8164-QZ | 64 | 40 | 1 | 5011402370429 | | II |
| DT8165-QZ | 65 | 40 | 1 | 5035048061244 | | II |
| DT8167-QZ | 67 | 40 | 1 | 5011402370436 | | II |
| DT8168-QZ | 68 | 40 | 1 | 5035048061251 | | II |
| DT8170-QZ | 70 | 40 | 1 | 5035048053713 | | II |
| DT8173-QZ | 73 | 40 | 1 | 5011402370443 | | II |
| DT8176-QZ | 76 | 40 | 1 | 5035048053720 | | II |
| DT8179-QZ | 79 | 40 | 1 | 5035048053737 | | II |
| DT8183-QZ | 83 | 40 | 1 | 5011402370450 | | II |
| DT8186-QZ | 86 | 40 | 1 | 5035048053744 | | II |
| DT8189-QZ | 89 | 40 | 1 | 5035048061268 | | II |
| DT8192-QZ | 92 | 40 | 1 | 5035048053751 | | II |
| DT8195-QZ | 95 | 40 | 1 | 5011402370467 | | II |
| DT8202-QZ | 102 | 40 | 1 | 5035048053799 | | II |
| DT8205-QZ | 105 | 40 | 1 | 5035048053805 | | II |
| DT8208-QZ | 108 | 40 | 1 | 5035048053812 | | II |
| DT8265-QZ | 111 | 40 | 1 | 5035048014271 | | II |
| DT8214-QZ | 114 | 40 | 1 | 5035048053829 | | II |
| DT8221-QZ | 121 | 40 | 1 | 5035048053836 | | II |
| DT8227-QZ | 127 | 40 | 1 | 5035048053843 | | II |
| DT8240-QZ | 140 | 40 | 1 | 5035048053850 | | II |
| DT8252-QZ | 152 | 40 | 1 | 5035048053867 | | II |
| DT8260-QZ | 160 | 40 | 1 | 5035048061282 | | II |
| DT8266-QZ | 177 | 40 | 1 | 5035048014288 | | II |
| DT8267-QZ | 210 | 40 | 1 | 5035048014295 | | II |

Schnellspanndorne und Zubehör für Bi-Metall-Lochsägen

Für den Einsatz
mit Bi-Metall-Lochsägen



ANWENDUNGEN

- Schneller, werkzeugloser Lochsäge Wechsel
- Schnellspann-Stelling verhindert das Verriegeln der Lochsäge auf dem Spanndorn
- Das Sortiment an Schnellspanndornen ist einsetzbar auf allen gängigen und professionellen Universal-Lochsägen
- Schnellspanndorne sind verfügbar in Einzelverpackung und in Sets

PRODUKTMERKMALE

- Innovatives Schnellspannsystem verhindert Verklemmen des Sägeaufsatzes mit dem Spannmechanismus und ermöglicht so problemloses Wechseln

Einzelpacks

| Artikel-Nummer | Beschreibung | EAN | Euro zzgl. MwSt. | PG |
|----------------|---|---------------|------------------|----|
| DT8286-QZ | EXTREME DeWALT® Schnellspanndorn für Lochsägen mit 14 – 30 mm Durchmesser | 5035048073377 | | II |
| DT8288-QZ | EXTREME DeWALT® Schnellspanndorn für Lochsägen mit 32 – 210 mm Durchmesser | 5035048073391 | | II |
| DT8289-QZ | EXTREME DeWALT® Ersatz-Zentrierbohrer 6,3 mm Durchmesser | 5035048073407 | | II |
| DT8101-QZ | Schnellspanndorn für Lochsägen mit 14 - 30 mm Durchmesser, ab 10 mm Bohrfutter | 5011402370474 | | II |
| DT8102-QZ | Schnellspanndorn für Lochsägen mit 32 – 210 mm Durchmesser, ab 13 mm Bohrfutter | 5011402370481 | | II |
| DT8290-QZ | Lochsägen Verlängerung 300 mm für Standard Schnellspanndorn DT8102 | 5035048061299 | | II |
| DT8295-QZ | Schleuderfeder für Materialauswurf | 5035048061312 | | II |
| DT8107-QZ | SDS-Plus Spanndorn für Lochsägen mit 14 - 30 mm Durchmesser | 5035048053935 | | II |
| DT8108-QZ | SDS-Plus Spanndorn für Lochsägen mit 32 - 210 mm Durchmesser | 5035048061329 | | II |
| DT8103-QZ | Ersatz-Zentrierbohrer (Durchmesser 6,3 mm) | 5011402370498 | | II |