

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1300

Die handliche Maschine für Installationsbohrungen bis Ø 82 mm

ANWENDUNG:

- Trockenbohren bis 82 mm Durchmesser in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien
- Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation

MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Geringes Gewicht
- Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar



DIAMANT-KERNBOHREN



TECHNISCHE DATEN	EHD 1300/EHD 1300 SET
Leistungsaufnahme	1.300 W
Nennspannung	230 V ~
Nennzahl	0-2.000 min ⁻¹
Leerlaufzahl	3.400 min ⁻¹
Bohrdurchmesser	32-82 mm
Werkzeugaufnahme	M 18 außen
Spannhalsdurchmesser	46 mm
Gewicht	3,4 kg
Bestellnummer	03111000/03111L000
Lieferumfang EHD 1300	im Koffer ohne Zubehör
Lieferumfang EHD 1300 Set	im Koffer inkl. Staubabsaugung H, Dosensenker Ø 82 mm für Mauerwerk, Zentrierspitze





Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1300 – ZUBEHÖR

OHNE STAUBABSAUGUNG

Material



für Mauerwerk, Softbeton

Zentrierspitze
federnd



35612000

Dosensenker Trocken M 16



A Ø 68 mm und Ø 82 mm

Aufnahmeschaft

M 16 - M 18

35512000

Aufnahmeschaft SDS



M 16 - M 18 inkl. SDS Bohrer

35514000

M 18



MIT STAUBABSAUGUNG H

Material



für Mauerwerk, Softbeton

Zentrierspitze
federnd



35612000

Dosensenker Trocken M 16



B Ø 68 mm und Ø 82 mm

Zentrierspitze
federnd



35612000



C Ø 68 mm und Ø 82 mm

Staubab-
saugung H



M 16 - M 18

35240000

für Kalksandstein

A B C Bohrkronen siehe Seite 56



Schärfstein
200 x 100 x 50 mm

35910000



Industriestaubsauger

DSS 25 A 09915000

DSS 50 A 09916000

DSS 35 M iP 09919000