

10 Anlegeleitern

Seilzugleiter

TOPIC 1037



Für große Höhen.
Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen.
Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges Kunststoffseil.
Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste.
Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.



Außenbreite: **440 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**

Für noch mehr Sicherheit ist die TOPIC 1037 Seilzugleiter auch mit Traverse erhältlich.

Traversenbreite: **1370 mm**



TOPIC 1037 ohne Traverse

max. Länge [m]	min. Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
7,20	4,10	2 x 14	5,80	84	20,6	1037.014
8,30	4,65	2 x 16	6,85	84	23,2	1037.016
9,40	5,20	2 x 18	7,90	100	28,0	1037.018
10,25	5,75	2 x 20	8,65	100	31,4	1037.020
11,40	6,30	2 x 22	9,70	100v	34,6	1037.022
12,50	6,90	2 x 24	10,80	100v	38,2	1037.024

TOPIC 1037 mit Traverse

max. Länge [m]	min. Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Holmhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
7,20	4,10	2 x 14	5,80	84	21,6	1037.114
8,30	4,65	2 x 16	6,85	84	24,2	1037.116
9,40	5,20	2 x 18	7,90	100	29,0	1037.118
10,25	5,75	2 x 20	8,65	100	32,4	1037.120
11,40	6,30	2 x 22	9,70	100v	35,6	1037.122
12,50	6,90	2 x 24	10,80	100v	39,2	1037.124



LKW-Leiter

1060

Ultra-leichte Anlegeleiter aus Aluminium.
Ideal zum Besteigen der LKW-Ladefläche.

Optimale Standsicherheit und Funktionalität durch weiche, den Holm umschließende Gummischuhe. So eignet sich die Leiter nicht nur zum Besteigen der Ladefläche, sondern auch zum Anlegen am Führerhaus beim Reinigen der Windschutzscheibe, ohne den Lack des Fahrzeuges zu beschädigen.

Außenbreite: **350 mm**
Sprossenabstand: **280 mm**



Zum optimalen Befestigen der LKW-Leiter 1060 am Fahrzeug ist ein passender Halter erhältlich.

Art.-Nr. 0723.433
Lieferzeit und Preis auf Anfrage.

LKW-Leiter 1060

Länge [m]	Anzahl Sprossen	Standhöhe [m]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.
2,13	7	1,10	3,3	1060.007

