

**Artikelnummer:** 163723

**Kurzbeschreibung:** Aktenvernichter HSM SECURIO B35 C, 4,5 x 30 mm, mit a'-ler



**Langbeschreibung:** Aktenvernichter HSM- SECURIO B35 C,  
Partikelschnitt mit a'-ler[ul]Schnittbreite: 4,5 x 30 mm  
PartikelschnittEingabebreite: 400 mmSchnittleistung: 21 - 22 Blatt (80 g/m-  
2)Schnittgeschwindigkeit: 80 mm/SekundeSicherheitsstufe: P-4, DIN  
66399Volumen Schnittgutbehälter: 130 LiterLeistung/Anschluss: 590  
W/230 VMaße: B 618 x T 525 x H 870 mmGewicht: 54 kgGeräuschpegel (Leerlauf) 56  
dBexterner a'-ler sorgt für konstant hohe SchnittleistungEinsatzgebiet:  
Großraumbüro/Etage bis 8 Personenstarke Leistung, optimaler Bedienkomfort und EMCS-  
System (bis zu 90% Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Stand-by-Schaltungen)3  
Funktions-Modi: Shut-down, automatisches Abschalten und Permanent-Modusbei  
Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät automatisch ausLeuchtsymbole zeigen folgende  
Fehlermeldungen an: Auffangbehälter voll, automatischer Rücklauf und geöffneter Zugang  
zum Auffangbehälterkann CD- ´s, Kreditkarten und Kundenkarten zerkleinernVollstahl-  
Schneidwellen, denen Heft- und Büroklammern nichts anhaben könnenLichtschranke für  
automatischen Start/Stoppkraftvoller Motor ermöglicht Dauerbetriebmobil auf Rollen  
fahrbarUnterschrank mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige und herausziehbarem  
Mehrweg-Auffangbeutelseparator CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des  
geschredderten MaterialsSicherheitsselement verhindert unbeabsichtigten  
Einzugeschlossenes Getriebe schützt vor Papierstaub und erhöht somit die  
LebensdauerMotor ist thermisch gesichert [/ul] Made in Germany

**Hersteller:** HSM

**EAN:** 4026631047180

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ECLASS-5.1

**Gruppe:** 24320701

