



4-facher USB-KVM-Umschalter TK-407K

Mit Hilfe des 4-fachen USB-KVM-Umschalters können Sie vier PCs über jeweils nur eine Tastatur, eine Maus und einen Monitor ansteuern. Ein einfacher Mausklick bringt Sie von einem PC zum anderen! Die entsprechenden KVM-Kabel sind im Lieferumfang enthalten, so dass Sie die 4 PCs unverzüglich nutzen können. Die Stromversorgung des Umschalters erfolgt über die KVM-Kabel, es ist also kein Netzteil erforderlich. Tastenkombinationen gestatten den sofortigen Zugriff auf die Umschaltung zwischen den Computern und die automatische Abfrage. Mit seiner Hot-Pluggability und akustischen Rückmeldungen ist der 4-fache USB-KVM-Umschalter die ideale Lösung für den gleichzeitigen Einsatz mehrerer PCs.

Merkmale


- 4-facher USB-KVM-Umschalter
- USB-Tastatur/Maus-Emulation mit 4 Sätzen abnehmbarer KVM-Kabel
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, Optical Mouse, Logitech NetMouse u.a.
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server, Linux, Mac
- Hohe Videoqualität, VGA-Auflösung bis zu 2048 x 1536
- Mehrplattform-Unterstützung für PCs, Macintosh G3/G4, iMac und Mac Mini
- Automatische Abfrage und LED-Anzeige zur PC-Überwachung
- Tastenkombinationen, Drucktaste und Umschaltprogramm auf Windows-Basis
- Benutzerdefinierbare Tastenkombination (nur mit Windows)
- „Plug & Play“ und „Hot-Pluggable“
- Stromversorgung über USB-Schnittstelle
- 2 Jahre begrenzte Garantie

4-facher USB-KVM-Umschalter TK-407K

Spécifications

Technische Daten	
Management	• 4 Computer
USB-Schnittstelle	• Kompatibel mit USB 1.1
KVM-Kabel	• 4 Sätze 1,8 Meter langer USB-KVM-Kabel
Kabelschnittstelle	• zu Tastatur/Monitor/Maus: 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB-Stecker • zum PC/MAC: 1 x USB (Typ A) , 1 x 15-poliger VGA/SVGA HDB
Konsolen-Anschlüsse	• 2 x USB-Tastatur/Maus: (Typ A) • 1 x 15-polige VGA/SVGA HDB-Buchse
Anwahl der Ports	• Drucktaste, Tastenkombinationen oder windowsbasiertes Umschaltprogramm
Abfrageintervall	• 10 Sekunden
Tastaturstatus	• gesichert und wiederhergestellt
Art der Stromversorgung	• Über USB-Schnittstelle
Abmessungen	• 167 x 80 x 28 mm
Gewicht	• 159 g
Temperatur	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C • Lagerung: -20 °C bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit	• 0 % bis 90 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen	• CE, FCC

Illustration eines Netzwerkes



Packungsinhalt

- TK-407K
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Dienstprogramm-CD
- 4 Sätze USB-KVM-Kabel

Bestellungs Informationen

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Zum Bestellen bitte folgende Nummer anwählen:

1-888-326-6061

