



Descrizione

Contenitori Euro Basicline 300 x 400 mm, senza coperchio, PP con 2 manici, con ottimizzazione per dimensioni pallet - Tutte le misure sono impilabili e combinabili in modo sicuro

- L'ideale per la logistica dei trasporti e di magazzino (per es. linee di trasporto)
- Con due manici
- Elevata impilabilità, resistenza alla rottura e stabilità (portata 20 kg/carico impilabile 300 kg)
- Stabili fondi e pareti chiusi
- Le dimensioni del contenitore sono conformi a pallet EUR (120 x 80 cm)
- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Idoneità per alimenti - Facile pulizia - Resistenza a temperature da -20 °C a +80 °C
- Su richiesta: colore personalizzato / realizzazione in materiale conduttivo (colore nero)
- Accessori a parte: coperchio ad appoggio cod. art. 417410 (impilabilità anche con coperchio)
- P=profondità=300 mm L=larghezza=400 mm A=altezza=270 mm
- Dimensioni interne: 268x367x267 mm
- Capacità 25,6 litri

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	417403
GTIN	4007228417371
Tariffa doganale	39231090
Unità di imballaggio	1

Colore	grigio chiaro
Volume in L	25,60
Peso (kg)	1,28
P x L x A (mm)	300 x 400 x 270

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	1
P x L x A (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

Peso lordo unità di imballaggio kg	1,28
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	64
Numero di strati	8
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,31

Cartoni per strato	8
Peso (kg)	101,92