



## Opis:

pudełka przezroczyste wielkość 4, kolor: niebieski, z wysokoudarnego polistyrenu o szczególnie stabilnym kształcie (PS), do wysokich obciążeń i długiej żywotności

- możliwe zastosowanie: do systemów transportowych
- niezawodna możliwość układania w stopy w poprzek i wzdłuż
- zintegrowany uchwyt na etykiety
- możliwość przechowywania żywności (certyfikat RAL)
- wielkość 4 w 5 kolorach (czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, szarym)
- Objętość przestrzenna / pojemność: 6,75 l / 3,94 l
- nośność 30 kg / obciążenie stosu: 742 kg
- odporność na temperaturę: od -20°C do +70°C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- oddzielne akcesoria: Etykiety z folią ochronną
- szerokie możliwości rozbudowy przez różne systemy zawieszania: Metalowe szyny ścienne do dużych obciążeń, regały stojące i mobilne
- t = głębokość= 336 mm    b = szerokość=205 mm    h = wysokość=154 mm
- Wymiary wewnętrzne: 291x168x138 mm

## Informacje:

### Produkt

Numer produktu	<b>654300</b>
GTIN	<b>4007228700473</b>
Taryfa celna	<b>39231090</b>
Jednostka opakowania (JO)	<b>12</b>

Kolor	<b>niebieski</b>
Objętość w l	<b>6,75</b>
Masa (kg)	<b>0,61</b>
D x S x W (mm)	<b>336 x 205 x 154</b>

### Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	<b>12</b>
D x S x W (mm)	<b>334 x 422 x 681</b>

Masa brutto OJ (kg)	<b>7,32</b>
---------------------	-------------

### Paleta

Liczba pudełek	<b>18</b>
Liczba warstw	<b>3</b>
D x S x W (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,193</b>

kartony/warstwa	<b>6</b>
Masa (kg)	<b>151,76</b>