




Regał mobilny dwustronny na 122 szt. pudełek przezroczystych z PS

powłoka proszkowa kolor: jasnoszary, 1030x1405 mm



Opis:

Regały mobilne 1030 x 1 405 mm, ze stabilnej blachy stalowej z powłoką proszkową, dwustronnie wyposażone w 18 zaczepianych szyn na 122 szt. pudełek przezroczystych PS, kolor: jasnoszary

- obustronne, z przezroczystymi pudełkami magazynowymi z polistyrenu, 122 szt.
- mobilny magazynek na narzędzia i drobne części, z półkami i uchwytem, ułatwiającym poruszanie
- dwa kółka samonastawcze z hamulcem i dwa kółka niekierowane – udźwig maks. 750 kg
- powłoka proszkowa
- stabilna, łączona śrubami konstrukcja stalowa, niewywrótka, wyposażona w listwy zaczepiane
- 18 zaczepianych listew – szerokość 1 016 mm
- udźwig 40 kg na każdą zaczepianą listwę
- Wyposażenie pudełek przezroczystych: 36 x PS, wielkość 1, kolor: zielony, 54 x PS, wielkość 2, kolor: żółty, 24 x PS, wielkość 3, kolor: niebieski, 8 x PS, wielkość 4, kolor: czerwony
- b = szerokość = 1 030 mm; h = wysokość = 1 405 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	783050
GTIN	4007228783056
Taryfa celna	94032080
Jednostka opakowania (JO)	1

Kolor	jasnoszary
Masa (kg)	63,09

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	1
D x S x W (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

Masa brutto OJ (kg)	63,09
---------------------	-------

Paleta

D x S x W (m)	0,0 x 0,0 x 0,0
---------------	-----------------

Masa (kg)	0,0
-----------	-----