



Technisches Datenblatt +++ Technical Datasheet

Intact Activ-Power GEL Batterie - AP-GEL-60B

Nennspannung Normal voltage	12 V
Nennkapazität Capacity	50 AH (c5), 60 AH (c20), 70 AH (c100)
Kälteprüfstrom -18C (EN) Cold Cranking Amper	k.A. A(EN)
Gewicht Weight	21 kg
Elektrolyt Electrolyte	erdünnte Schwefelsäure-festgelegt in GEL diluted sulphuric acid fixed in gel
Elektrolytdichte Electrolyte density	1,28+/-0,01 Kg/ l (25°C)
Bodenleiste Hold down	B13 
Abmessungen Measurements	LxBxH: 278x175x190 mm
Layout	Schaltung 0 
Ausführung 1 Design	Grauer Kasten aus PP, grauer Deckel, Ventil-Stopfen grey PP box, grey cover, vent plug
Ausführung 2 Technology	Gel, verschlossen und absolut wartungsfrei
Separator	Microporöser Taschenseparator microporous pocket separator
Polausführung Terminal Type	A
Entgasung Degassing	estrem geruchsarm durch innere Gas-Rekombination maintenance-free
Einsatzgebiet Application	PKW-Boote-Rollstühle-Wohnmobile boats-car-wheelchairs-camper
Auslieferungszustand Delivery status	GUG - verschlossen - Postversand möglich

