

VARIOfit Schränkswagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1045 x 685 mm, Aufbau 4 Vollblechwände, Wände mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 401866



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Schränkwagen mit verzinkten Stahlblechwänden

Schränkwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1045 x 685 mm
- Höhe x Länge x Breite 1810 x 1115 x 810 mm
- Aufbau 4 Vollblechwände
- Wände mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl
- Doppel-Flügeltür
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EasySTOP
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Schrankwagen	Bereifung	TPE
Material	Stahl	Durchmesser Rad	200 mm
Traglast	500 kg	Radlager	Kugellager
Ladeflächenlänge	1045 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenbreite	685 mm	elektrisch leitend	nein
Höhe	1810 mm	Radanordnung	rechteckig
Länge	1115 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	810 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Etagenausrichtung	gerade	Garantie	12 Jahre
Wandtyp	Vollblechwand	Wagen Ausstattung	Wände verzinkt
Oberfläche Wand	verzinkt	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Aufbauten	4 Vollblechwände	Gewicht	107 kg
Türtyp	Doppel-Flügeltür		

Zubehör

401870		Einlegeboden für Schrankwagen, Länge x Breite 1045 x 685 mm, aus Holz in Dekor Buche
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
551220		Wellpapp-Faltkarton, aus Karton in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 600 x 400 mm