


Curaflam® Inject BS^{+K10}

- für brennbare und nichtbrennbare Rohre und einzelne Kabel
- Gewerke: Abwasser, Trinkwasser, Gas, Heizung, Kälte, Druckluft, Sprinkler, Elektro



25
Jahre
Garantie

ZUR ABSCHOTTUNG GEMÄSS (M)LAR VON ROHREN UND KABELN:

- Stahl, Edelstahl, Kupfer, Guss $\varnothing \leq 160$ mm
- Aluminium $\varnothing \leq 32$ mm
- Kunststoff, Kunststoff-Verbund $\varnothing \leq 32$ mm
- Einzelne Kabel und Lichtwellenleiter

ZUR ABSCHOTTUNG GEMÄSS P-3138/0325-MPA BS VON ROHREN AUS:

- Stahl, Edelstahl (Wand / Decke) $\varnothing \leq 88,9$ mm / $\leq 60,3$ mm
- Kupfer, Guss (Wand / Decke) $\varnothing \leq 54,0$ mm / $\leq 42,0$ mm
- Inkl. Synthese-Kautschuk-Dämmung (genauen Typ siehe abP), Dämmstärke $\leq 56,0$ mm

MONTAGEBEDINGUNGEN

- in Decken mit einer Dicke (M)LAR bzw. P-3138/0325-MPA BS ≥ 80 mm / 150 mm
- in Wänden mit einer Dicke (M)LAR bzw. P-3138/0325-MPA BS ≥ 80 mm / 150 mm

Die Anforderungen der jeweils gültigen MLAR insbesondere die Abstandsregelungen müssen berücksichtigt werden.



Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte der örtlich geltenden LAR.

CurafLAM® Inject BS^{+K10}

Abschottung von nicht-/brennbaren Ver-/Entsorgungsleitungen

Gemäß (M)LAR

Ø [mm]	Ringraum [mm]	Tiefe [mm]	benötigte Kartuschen
32	15	150	ca. 1
63			ca. 2
110			ca. 3
160			ca. 4

Ø [mm]	Ringraum [mm]	Tiefe [mm]	benötigte Kartuschen
32	50*	5	ca. 1
63			
110			
160			

* Ringspalt vorab mittig mindestens 80 mm tief mit Mineralwolle (nichtbrennbar; Schmelzpunkt ≥ 1000 C) verstopfen

Inhalt	Artikelnummer
300 ml	3 25 0 000 000 0 0

Lieferumfang: Kartusche 300 ml, incl. Brandschutzschild, Einbauanleitung.

CurafLAM® Inject BS^{+K10} im Einbau

