

# LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM4, R&M E2000 / Suhner LC, 10 m

<b>Numéro d'article</b>	21.08.2560	<b>LEONI</b>
<b>Constructeur</b>	LEONI	
<b>Référence constructeur</b>	21.08.2560	



## Câble FO de grande qualité, assemblé avec des composants de grands fabricants.

- Câble Duplex avec fibre de type 50/125µm OM4
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, violet, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs E2000 de R&M (Reichle&DeMassari): connecteurs de précision avec faible atténuation de retour, fêrle céramique, noir
- Connecteurs LC Suhner: connecteurs SFF avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, fêrle céramique, beige
- Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d'autres longueurs sur demande

### Caractéristiques techniques

Constructeur	LEONI
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OM4
Couleur	violet
Longueur	10 m
Nombre de fibres	2
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non

Diamètre de fibre	50/125µm OM4
Raccordement	E2000 (LSH) / LC
Type de connecteur face 1	E2000 (LSH)
Type de connecteur face 2	LC
Embout de soulagement en aramid	oui
Câble LSOH	oui
Résistance à la pression	400 N
Résistance à long terme (en N/cm <sup>2</sup> )	200 N/dm
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	220 mm
Profondeur du colis	280 mm
Poids du paquet	0.148 kg