

**Artikelnummer:** 122932

**Kurzbeschreibung:** Wegesperre mit Gasdruckfeder, Pendelstütze, 6230 mm

**Langbeschreibung:** Wegesperre mit Gasdruckfeder, Pendelstütze: Mittelschwere, einfache und handbetätigte Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung, zum Aufdübeln oder Einbetonieren mittels Montagekorb (Zubehör). Vertikal schwenkend. Rechteck-Sperrbalken (93 x 46 mm) aus hochfestem Aluminium mit einem 15 mm hohen Antisitzsteg. Pulverbeschichtet in Reinweiß (RAL 9010). Beidseitig mit mehreren 0,5 m langen, rot/weißen Reflexionsstreifen versehen. Schließung der Hauptstützenverriegelung mittels bauseitigem Vorhangschloss am Edelstahlbolzen. Haupt- und Auflagestütze aus Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Verkehrsrot (RAL 3020). Pendelstütze aus Aluminium, gefedert und höhenjustierbar -80/+180 mm vorgerüstet für die Verwendung eines bauseitigen Vorhangschlosses Gesamtbreite 3230 mm Schrankenbaumlänge: 3000 mm Durchfahrbreite: 3025 mm Gesamtbreite 4230 mm Schrankenbaumlänge: 4000 mm Durchfahrbreite: 4025 mm Gesamtbreite 5230 mm Schrankenbaumlänge: 5000 mm Durchfahrbreite: 5025 mm Gesamtbreite 6230 mm Schrankenbaumlänge: 6000 mm Durchfahrbreite: 6025 mm



**EAN/GTIN:** 4046675332714