

Artikelnummer: 128461

Kurzbeschreibung: Kippbehälter Bauer Mini Typ MGU 230, 350 mm Schüttkantenhöhe, orange

Langbeschreibung: Kippbehälter Bauer Mini Typ MGU 230, 350 mm Schüttkantenhöhe, div. Farben, 230l Inhalt: Perfekt für Anlagen und Baustellen. Der Kipp-Behälter Bauer Mini Typ MGU 230 erlaubt das Kippen per Seilzug aus jeder Höhe vom Staplersitz aus. Der MGU 230 weist dabei eine Schüttkantenhöhe von 350 bei einer extrem niedrigen Bauhöhe auf. Das Wannenblech kommt mit einem umlaufenden Randprofil, der stabile Grundrahmen ist mit praktischen und robusten Einfahrtaschen für Gabelzinken ausgestattet. Der Bauer Mini verfügt über eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen und Abrutschen. Um die Vielseitigkeit und Mobilität zu erhöhen, lässt er sich mit Rollen nachrüsten. Weitere Details: Erhältlich in diversen Farbvarianten Maximale Traglast von 750 kg bei einem Eigengewicht von 84 kg Außenmaße: B 680 x T 1385 x H 450 mm Innenmaße der Einfahrtaschen: B 200 x H 60 mm Maß zwischen den Einfahrtaschen: 10 mm Fassungsvermögen von 230 l



EAN/GTIN: 4052462063136