

Artikelnummer: 129538

Kurzbeschreibung: Paletten-Fahrgestell, 1230 x 830 mm bis 1.000 kg

Langbeschreibung: Paletten-Fahrgestell, 1230 x 830 mm bis 1.000 kg: Grundrahmen aus Winkelstahl (50/50/5 mm). Die Lenk- und Bockrollen sind wahlweise mit Elastik-Vollgummibereifung ausgestattet. Verzinktes Rad-Gehäuse. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Fangteller auf allen Ecken zum sicheren Beladen der Paletten-Fahrgestelle. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: 1230 x 830 mm Außenmaß: 1300 x 900 mm Höhe Ladefläche: 290 mm Radmaterial: Vollgummi-Elastik Rad-ø: 200 mm Eigengewicht: 37 kg Tragkraft: 1.000 kg

EAN/GTIN: 4250448501072

