


Einschraubdübel


- ▶ VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135
- ▶ Dübel für VB 35, 35 M, 36, 36 M, 135

Einschraubdübel DU 328




- ▶ Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 3 mm
- ▶ Spannmaß 6,7 mm
- ▶ Stahl verzinkt
- ▶ Einsetzbar im System 32

Bestell-Nr.	VE
0 065 540	1/200 St.




Einschraubdübel DU 321




- ▶ Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm
- ▶ Spannmaß 6,7 mm
- ▶ Stahl verzinkt
- ▶ Einsetzbar im System 32

Bestell-Nr.	VE
0 074 688	1/200 St.




Einschraubdübel DU 322




- ▶ Mit Direktgewinde für Bohrdurchmesser 5 mm
- ▶ Spannmaß 6,7 mm
- ▶ Stahl verzinkt
- ▶ Einsetzbar im System 32

Bestell-Nr.	VE
0 064 872	1/200 St.



Einschraubdübel DU 648



- ▶ Gewinde M6 x 7,8 mm
- ▶ Spannmaß 6,7 mm
- ▶ Stahl

Hinweise:

- ▶ Muffen M6 bitte separat bestellen

Oberfläche	Bestell-Nr.	VE
blank	0 065 534	1/200 St.
verzinkt	0 079 650	1/200 St.

