



TÜV-MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



RAL-RG 614/2 (H21)

Fassregale mit Auffangwanne aus Stahl

Typ FR, für 60-l und 200-l-Fässer

- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- verzinkte Fassauflagen mit Durchschubsicherung
- verzinkte Auffangwanne aus Stahl
- 100 mm Bodenfreiheit zur Vermeidung von Korrosion
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung

i Alle Regale verzinkt für optimalen Korrosionsschutz.



Fassregal Typ FR-2014/4, für 4 Fässer à 200 Liter (ohne Kannenträger),

Bestell-Nr. 199-609-J0







Fassregal Typ FR-2522/9, für 9 Fässer à 200 Liter (ohne Kannenträger)

Bestell-Nr. 266-332-J0



Fassregal Typ FRP-2014/4 mit Regalwanne aus Kunststoff für 4 Fässer à 200 Liter, Bestell-Nr. 201-613-J0



Typ	FR-2014/4	FR-2014/6	FR-2022/6	FR-2522/9
Lagerkapazität	Fässer à 200 Liter	Fässer à 60 Liter	Fässer à 200 Liter	Fässer à 200 Liter
Anzahl	4	6	6	9
Fachmaße B x T [mm]	1400 x 800	1400 x 800	2225 x 800	2225 x 800
Fachlast [kg]	700	1050	1050	1050
Traglast Fassauflage [kg]	350	350	350	350
Auffangvolumen [l]	410	410	560	560
Anzahl Lagerebenen	2	2	2	3
Maße außen B x T x H [mm]	1600 x 1300 x 2200	1600 x 1300 x 2200	2425 x 1300 x 2200	2425 x 1300 x 2700
Bestellnummer Grundfeld	199-609-J0	199-613-J0	266-328-J0	266-332-J0
Maße außen B x T x H [mm]	1500 x 1300 x 2200	1500 x 1300 x 2200	2325 x 1300 x 2200	2325 x 1300 x 2700
Bestellnummer Anbaufeld	199-610-J0	199-614-J0	266-329-J0	266-333-J0