

Schutzkoffer

■ ideal für Transport und Lagerung empfindlicher Gegenstände

- aus hochwertigem Polypropylen (PP)
- robust und stoßfest
- staub- und wasserdicht nach IP 67
- inkl. Schaumstoffeinlagen: Eierschaumstoff im Deckel, Würfelschaumstoff im Unterteil
- klappbarer Tragegriff
- Scharniere aus Stahl
- Ventil für permanenten Druckausgleich
- Koffer können mit Vorhängeschloss gesichert werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

NEU



staub- und wasserdichter Schutzkoffer mit Schaumstoffeinlagen, ideal für Aufbewahrung und Transport empfindlicher Gegenstände



Schutzkoffer mit 2 Transportrollen (Ø 60 mm) an der Schmalseite und Teleskopgriff

	①	②	③	④	⑤
Typ	WAT 210	WAT 330	WAT 430	WAT 500	WAT 26 TR
Volumen [l]	2	6	15	28	37
Ausstattung	–	–	–	–	2 Rollen
Maße außen B x T x H [mm]	210 x 167 x 90	330 x 280 x 120	430 x 380 x 154	515 x 415 x 200	530 x 355 x 290
Maße innen B x T x H [mm]	186 x 123 x 75	300 x 220 x 90	395 x 320 x 117	485 x 355 x 170	510 x 290 x 252
Gewicht [kg]	0,6	1,7	2,8	4,3	5,6
Bestellnummer	247-515-J0	247-516-J0	247-517-J0	247-518-J0	247-519-J0

Universalbehälter Typ UB

■ universell einsetzbar, z.B. zur Lagerung von Werkzeugen oder Kleinteilen

- aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
- robust, schlagfest, korrosionsfrei
- abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Deckel einfach und ohne Werkzeug abnehmbar
- 4-fach ineinander stapelbar für platzsparende Lagerung
- Untergestell mit Lenkrollen oder Sockelfüßen für einfachen Transport als Zubehör erhältlich

NEU



Universalbehälter Typ UB, in 3 verschiedenen Größen erhältlich

Gleich mitbestellen		
für Typ	UB 100/200	UB 400
Bestellnummer 4 Lenkrollen	129-348-J0	130-033-J0
Bestellnummer 4 Sockelfüße	129-349-J0	130-034-J0

	①	②	③
Typ	UB 100	UB 200	UB 400
Volumen [l]	100	200	400
Maße außen B x T x H [mm]	975 x 705 x 460	975 x 705 x 665	1210 x 785 x 780
Maße innen B x T x H [mm]	760 x 480 x 270	730 x 450 x 490	990 x 580 x 470
Gewicht [kg]	20	22	35
Bestellnummer	248-497-J0	248-498-J0	248-499-J0