



## Chemikalienschrank Easy, mit Flügeltüren

Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510



**TOP-PRODUKT**

Bestell-Nr. 201-936-J1

Chemikalienschrank Easy - der Allrounder für Werkstatt und Labor. Die Kombination von Einlegeböden und Bodenwanne bietet sicheren Lagerraum, ganz in der Nähe des Arbeitsplatzes.

- Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, Korpus enziablau (RAL 5010), Türen lichtgrau (RAL 7035)
- permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
- komplett montierte Anlieferung
- ausgestattet mit 3 Einlegeböden (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer geprüften Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- inkl. Dokumentenablage



Der bewährte Allrounder für die preisleistungsorientierte Lagerung.


### Materialschränke ohne Auffangwannen

siehe Seite **758**



<b>Typ</b>	<b>CS 103</b>
Ausstattung	3 Einlegeböden, 1 Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Traglast Einlegeboden [kg]	75
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	30
Bestellnummer	201-936-J1
<b>Zubehör</b>	
Bestellnummer Zusätzlicher Einlegeboden	273-937-J1
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	273-935-J1
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Bodenwanne	274-005-J1

### Gleich mitbestellen



Lochblecheinsätze sichern die Lagerware vor evt. ausgelaufenen Flüssigkeiten (nicht in Kombination mit PE-Einlegewannen nutzbar).



PE-Einlegewannen zur sicheren Lagerung aggressiver Flüssigkeiten.