

bac sur roulettes

force 500 kg, plateau longueur x largeur 815 x 724 mm, hauteur 1660 mm, hauteur utile 1460 mm, rehausses : 2 ridelles (grille), structure en acier galvanisé, plateforme en polyéthylène haute pression en bleu, avec bandage plastique



Numéro d'article: 102986

Roll-conteneur

avec plaque de fond en plastique

bac sur roulettes

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 815 x 724 mm
- hauteur 1660 mm
- hauteur utile 1460 mm
- rehausses : 2 ridelles (grille)
- structure en acier galvanisé
- plateforme en polyéthylène haute pression en bleu
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 108 mm
- avec bandage plastique
- roulettes avec pare-fils

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	surface de châssis	galvanisé
type de chariot	bac sur roulettes	emboîtable	non
rehausses	2 ridelles (grille)	Ø de roue	108 mm
Paroi latérale	fixe	pneumatique	plastique
charge	500 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes

longueur de plateau	815 mm	équipement roue	roulettes avec pare-fils
largeur de plateau	724 mm	norme européenne	non
hauteur	1660 mm	nombre de tablettes/niveaux	1 pièce
hauteur utile	1460 mm	alignement de niveaux	droit
plateforme	tablette grillagée	couvercle	non
matériau de plateforme	polyéthylène haute pression	disposition des roues	rectangulaire
couleur de la plateforme	bleu	convient pour aliments	oui
matériau de châssis	acier	Poids	22,5 kg

Accessoires

102992



sangle en caoutchouc, pour bac sur roulettes, en caoutchouc

Cela s'adapte aussi ...

215911



caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm

221143



gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9

221309



gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique

505133



ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm