

Kärcher flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

KÄRCHER

longueur de tuyau 20 m,
raccordement M22x1,5 mm, avec
protection antipliage

Numéro d'article: 119822



flexible haute pression pour nettoyeur haute pression

- longueur de tuyau 20 m
- température max. 155 °C
- pression max. 315 bar
- raccordement M22x1,5 mm
- avec protection antipliage
- hauteur x longueur x largeur 95 x 420 x 420 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	raccordement	M22x1,5 mm
pour appareil de nettoyage	nettoyeur haute pression	équipement tuyau/tube	protection antipliage
pression	315 bar	hauteur	95 mm
longueur de tuyau	20 m	longueur	420 mm
antistatique	non	largeur	420 mm
température maxi	155 °C	Poids	4,6 kg

