

WSM

arceau pour cycles

hauteur x longueur x profondeur 845 x 3240 x 1270 mm, 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 64 mm roues larges, structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud, équipé de avec œillets en acier comme protection contre le vol et gaine plastique comme protection contre les chocs



Numéro d'article: 240231

arceau pour cycles

- hauteur x longueur x profondeur 845 x 3240 x 1270 mm
- 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 64 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 500 mm
- diamètre du tube 18 mm
- structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud
- avec étrier de réglage très haut
- équipé de avec œillets en acier comme protection contre le vol et gaine plastique comme protection contre les chocs
- montants conçu pour un montage en série
- fixation avec équerre de montage au sol
- Modèle peu encombrant grâce au décalage haut/bas

Détails techniques

équipement d'extérieur supports cycles

fonction montant

conçu pour un montage en série

type de supports cycles	arceau pour cycles	installation	tablette
hauteur	845 mm	type de fixation	équerre de montage au sol
longueur	3240 mm	angle de réglage	90 °
profondeur	1270 mm	Surface publicitaire	non
largeur de pneu	64 mm	matériau	tube d'acier
diamètre de tube	18 mm	matériau de finition	vissé
nombre d'emplacements de réglage	2 x 6	surface de montant	galvanisé à chaud
utilisation	double face	couleur du montant	argent
modèle d'étrier de réglage	très haut	modèle	peu encombrant grâce au décalage haut/bas
écartement des roues	500 mm	Poids	97,8 kg
équipement montant	œillets en acier, gaine plastique		