

## Cascao roulette pivotante

force 300 kg, avec bandage polyamide, diamètre 160 mm, moyeu avec Palier de pivotement, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243223



roulette pivotante

- force 300 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 160 mm
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	sans
charge	300 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyamide	distance trou de vis	105x84/76 mm
Diamètre de roue	160 mm	surface de boîtier	galvanisé

matériau de jante	polyamide	Poids	1,83 kg
roulement	Palier de pivotement		