

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 70 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 341985

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 70 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 100 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 39 x 12 mm
- espacement des trous des vis 76x56/84x64 mm, Ø trou des vis 9 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	hauteur totale	128 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	longueur de moyeu	39 mm
modèle	roulette fixe	trou de moyeu	12 mm
charge	70 kg	largeur de roue	30 mm

pneumatique	caoutchouc plein	propriété surface de roulement	non tachant
Ø de roue	100 mm	longueur de plaque	104 mm
matériau de jante	plastique	largeur de plaque	80 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	76x56/84x64 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	Ø de trou de vis	9 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé
conducteur d'électricité	non	couleur de la jante	noir
matériau de boîtier	acier	Poids	0,52 kg
pare-fils	non		

## Accessoires

714787



roue, force 70 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés