

BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN

force 150 kg, avec bandage élastique, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu avec roulement à billes, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 100 x 85 mm



Numéro d'article: 526610

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roulette fixe

roulette fixe

- force 150 kg
- avec bandage élastique
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 100 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm
- espacement des trous des vis 80x60 mm, Ø trou des vis 10 mm
- moyeu avec roulement à billes
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 100 x 85 mm

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| manutention dynamique | roulettes | pare-fils | non |
| type de roulettes | roues pour fortes charges | hauteur totale | 150 mm |
| modèle | roulette fixe | longueur de moyeu | 40 mm |
| charge | 150 kg | trou de moyeu | 15 mm |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-----------|
| pneumatique | élastique | largeur de roue | 40 mm |
| Ø de roue | 100 mm | longueur de plaque | 100 mm |
| matériau de jante | aluminium | largeur de plaque | 85 mm |
| roulement | roulement à billes | distance trou de vis | 80x60 mm |
| convient pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier | Ø de trou de vis | 10 mm |
| élément de fixation | panneau | surface de boîtier | galvanisé |
| conducteur d'électricité | non | Poids | 1,5 kg |
| matériau de boîtier | acier | | |

Accessoires

524866



roue, force 150 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 100 x 40 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 15 mm, jante en aluminium

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés