

**Artikelnummer:** 135413

**Kurzbeschreibung:** Auslaufhahn für Industriekanister 5 + 10 l, DIN 45, für Chemikalien, Säuren & Laugen, Drehgriff, PE, wei ss-rot

**Langbeschreibung:** Auslaufhahn für Industriekanister, geeignet für Chemikalien, Säuren & Laugen, Drehgriff, PE, wei ss-rot, diverse Varianten: Mithilfe dieses Auslaufhahns für Industriekanister erleichtern Sie sich in Ihrem Betrieb entscheidend das Ab- und Umfüllen von produktionsrelevanten Chemikalien, Säuren und Laugen. Die Auslaufgeschwindigkeit beträgt dabei mehr als 3,5 l in der Minute - eine integrierte Belüftung sorgt für einen schnellen und gluckerfreien Auslauf. Gefertigt wurde er in Deutschland aus wei ss-rottem, bruchsicherem und lebensmittelständigem Polyethylen (PE). Der praktische Drehgriff ermöglicht eine genaue Dosierung und einen sicheren Verschluss. Zudem ist der Bisphenol A-freie Ablaufhahn bequem um 360-Grad in jede Position drehbar und verhält sich im Bereich zwischen -20-Grad C bis +70-Grad C temperaturbeständig. Ausgestattet ist er zusätzlich mit einem Tüllenanschluss für einen Schlauch. Sie erhalten diesen mit 3 Jahren Garantie versehenen und bis zu 0,4 bar druckbeständigen Auslaufhahn für Industriekanister wahlweise in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich des zulässigen Kanistervolumens und der integrierten DIN-Verschraubung. Hinweis: Dieser Ablaufhahn ist nicht geeignet für die Verwendung und Dosierung von Kraftstoffen sowie leichtflüssigen Stoffen. Weitere Details: Hochwertiger Auslaufhahn für die Verwendung in Kombination mit Industriekanistern. Sehr gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Säuren und Laugen. Temperaturbeständig im Bereich zwischen -20-Grad C bis +70-Grad C. Frei von Bisphenol A (BPA). Druckbeständig bis maximal 0,4 bar. Um 360-Grad in jede Position drehbar. Mit praktischem Drehgriff. Ermöglicht dank integrierter Belüftung zügiges und gluckerfreies Auslaufen. Tüllenanschluss für einen Schlauch. Wahlweise in verschiedenen Varianten bezüglich zulässigem Kanistervolumen, integrierter DIN-Verschraubung. Auslaufgeschwindigkeit: jeweils mehr als 3,5 l pro Minute. Außendurchmesser Tülle: jeweils 19 mm bzw. 3/4 Zoll (Aufsteckbereich). Material: jeweils Polyethylen (PE), bruchsicher und lebensmittelbeständig. Farbe: jeweils wei ss-rot. Garantie: jeweils 3 Jahre. Made in Germany.



**EAN/GTIN:** 4007228550603