

## Productinformatie

**36 12 130**

### Elektronica-montagetang



- Voor het plooien van een boog voor de afstand tot de printplaat
- Precisietangen voor zeer fijne montage- en reparatie-werkzaamheden in de elektronica
- Voor het buigen en afsnijden van draadeinden aan componenten
- Doorgestoken precisiescharnier
- Glad geslepen grijpvlakken
- Kanten zorgvuldig ontbraamd
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard

W

#### Algemeen

Artikel-nr.	36 12 130
EAN	4003773016861
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	70 g
Afmetingen	130 x 68 x 17 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

#### Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Tip Dikte (W4)	6,0 mm
Kopbreedte (W3)	12,0 mm
Greepwijdte	5,5 mm
Beklengte (L3)	23,0 mm
Toepassing	draadprofiel buigen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

