

Termékinformációk

46 31 A32

Seeger-gyűrű fogó

Külső gyűrűkhöz, tengelyeken
45°-os szögű

- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- A DIN 5254 A és DIN 5254 B alapján, de 45°-os szögben
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



MM \circ \angle 45°

Általános

Cikkszám	46 31 A32
EAN	4003773067023
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	213 g
Méretek	210 x 40 x 15 mm

Műszaki jellemzők

Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 40 – 100 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 2,3 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk