

Productinformatie

49 41 A31

Precisie-borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 B



- Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
- Met ingezette punten voor veilig werken
- Uiterst belastbaar, vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 keer langer mee)
- Precies, soepel lopend schroefscharnier
- Gesmeed
- Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
- Slanke kop om gemakkelijk bij het werkstuk te komen
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Benen met anti-slip kunststof bekleed
- DIN 5254 B; 90° gebogen punten
- Met spreidbegrenzer voor een montage volgens de DIN-NORM 471
- De instelbare aanslagschroef verhindert dat de ringen overmatig uitzetten
- Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
- Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

MM $\text{O} \times 90^\circ$



Algemeen

Artikel-nr.	49 41 A31
EAN	4003773079620
Tang	grijs geatramenteerd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	272 g
Afmetingen	210 x 42 x 14 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 40 – 100 mm
Punten (diameter)	2,3 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen





Inwendige openingsveer: de veer ligt beschermd in het scharnier en hindert niet bij het gebruik. De veer kan men niet bevullen of verliezen.