

Productinformatie

71 22 200 T

KNIPEX CoBolt®

Compacte boutensnijtang



MM  $\angle 20^\circ$



- Geïntegreerde openingsveer en vergrendeling in de handgrepen zorgen voor comfortabel werken en veilig transport
- Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Met precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
- Knijpt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot $\varnothing 5,2$ mm
- Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- 20° afgeschuinde kop met eenzijdige lus en laterale snede voor een praktisch effen snijden, met vrije ruimte om te grijpen
- Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	71 22 200 T
EAN	4003773080053
Tang	zwart geatramenteerd
Benen	met slanke meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	370 g
Afmetingen	200 x 55 x 23 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	$\varnothing 6$ mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	$\varnothing 5,2$ mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	$\varnothing 4,0$ mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	$\varnothing 3,6$ mm
Valbeveiliging	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



20° gebogen kop met verbindingsplaat aan een zijde en zijsnede voor het kort afsnijden; ruimte om te grijpen

