

Productinformatie

92 21 03

Precisie-pincet



- Voor bijzonder veeleisend, fijn werk: zeer corrosiebestendig en taai
- Handgemaakt: met gepolijste randen en een uitstekend mat, krasvrij en spiegelvrij oppervlak
- Voor de elektronicabranche, horlogemakers, juweliers en laboratoria voor biologische en medische toepassingen in matig agressieve chemische omgevingen
- Hoogwaardig premium roestvrij staal: hoge temperatuurbestendigheid en uitstekende corrosiebestendigheid tegen de meeste chemicaliën, zouten en zuren
- Uitermate geschikt voor microscopisch werk, precisiebehandeling, reparaties, fabricage van elektronische componenten en voor andere algemene toepassingen. Garandeert een perfecte symmetrie en balans van de punten
- Ook verkrijgbaar als set (92 00 02)
- Premium roestvrij staal

Algemeen

Artikel-nr.	92 21 03
	5.SA.0
EAN	4003773085089
Materiaal	premium roestvrij staal
Grijpvlakken	gladde grijpvlakken
gewicht	13 g
Afmetingen	110 x 10 x 11 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Oppervlak	gematteerd
Uitvoering	rechte
Puntbreedte (A)	0,06 mm
Puntbreedte (B)	0,12 mm
Uitvoering pincetpunt	naaldspits
Corrosiebestendig	ja
ESD-getest	nee
VDE-gekeurd	nee
Branches	Industrie Elektronika
Magnetisch	niet-magnetiseerbaar (80%)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

