

Termékinformációk

98 26 25

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

Csavarhúzó Torx®-csavarokhoz

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ♻️

Általános

Cikkszám	98 26 25
EAN	4003773071730
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	58 g
Méret	185 x 37 x 36 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Méret	TX25
Pengehossz	80 mm
Fogantyúhossz	107 mm
Szigeteletlen pengehossz	15 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

Torx® az Acument Global Technologies, Inc. bejegyzett márkajelzése