

## fetra chariot avec barre de poussée

force 400 kg, plateau longueur x largeur 900 x 600 mm, plateforme en bois avec revêtement en plastique, rehausse 1 ridelle (ajourée), barre de poussée rabattable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

Numéro d'article: 109713



## fetra Chariot avec barre de poussée

### Force 400 kg

chariot avec barre de poussée

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 900 x 600 mm
- hauteur de charge 225 mm
- plateforme en bois avec revêtement en plastique
- rehausse 1 ridelle (ajourée)
- barre de poussée rabattable
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE

- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de chariot	chariots à dossier	norme européenne	non
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	poignée	1 pièce
charge	400 kg	fonction rabattable	barre de poussée rabattable
rabattable	oui	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur de charge	225 mm	pneumatique	TPE
longueur de plateau	900 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	600 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	bois	livraison	démonté
surface de plateforme	avec revêtement en plastique	surface	finition peinture époxy
rehausses	1 ridelle (ajourée)	couleur	bleu
emboîtable	non	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	25 kg

## Accessoires

146367		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158759		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 160 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309734		roue, avec bandage polyamide, diamètre 160 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

