

stumpf armoire à tiroirs ES 510

hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm, 12 tiroir(s), verrouillable avec verrouillage centralisé, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 118212

stumpf Armoire à tiroirs ES 510

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 900 x 1000 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- avec fenêtre transparente pour inscription
- 12 tiroir(s)
- force par tiroir 45 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- tiroirs tiroirs avec système de code de couleur
- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec verrouillage centralisé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	900 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1000 mm	blocage d'extension	Blocage d'extension individuel
profondeur	500 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tiroirs	système de fermeture	verrouillage centralisé
nombre de tiroirs	12 pièce	cloison de séparation médiane	non
capacité de charge de tiroir	45 kg	poignée	poignée barre
Équipement tiroirs	tiroirs avec système de code de couleur	roulant	non
glissière tiroir	rail télescopique	garantie	5 années
extension tiroir	100 %	Poids	98 kg
champ d'inscription	fenêtre transparente pour inscription		