

Rollcart chariot à 3 ridelles grillagé

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 680 mm, plateforme en bois, rehausse 3 parois (grillagées), structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158017

Rollcart Chariot à 3 ridelles grillagées

force 500 kg

chariot à 3 ridelles grillagé












- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 680 mm
- hauteur de charge 285 mm
- plateforme en bois
- rehausse 3 parois (grillagées)
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1170 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE



Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	norme européenne	non
type de chariot à dossier	chariot à 3 ridelles grillagé	poignée	2 pièce
charge	500 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

			roulettes fixes
hauteur de charge	285 mm	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1000 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	680 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	bois	roulement	roulement rainuré à billes
rehausses	3 parois (grillagées)	hauteur	990 mm
emboîtable	non	longueur	1170 mm
matériau de châssis	acier	largeur	700 mm
surface de châssis	finition peinture époxy	Poids	41 kg

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes défectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158403		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 600 kg, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158405		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage air, force 250 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158409		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyuréthane, force 1200 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158412		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158417		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 200 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4

158422		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc plein, force 1200 kg, roue Ø x larg. 200 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal