


## META

### palletstelling - aanbouwveld MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 4400 x 2785 x 1100 mm, vaklast 2405 kg, 12 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 800 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 162156



Das Lagersystem



## META Palletstelling MULTIPAL

### Aanbouwstelling

palletstelling - aanbouwveld


- hoogte x breedte x diepte 4400 x 2785 x 1100 mm
- veldlast 7215 kg
- vaklast 2405 kg
- 12 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- draagvermogen per pallet 800 kg
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/2




## Technische details

|               |                |                                 |                                 |
|---------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| meubeltype    | stelling       | gebruik                         | tweezijdig                      |
| stellingtype  | palletstelling | legbord-/niveautype             | traversen                       |
| stellingveld  | aanbouwweld    | legborden / niveaus stabiliteit | gesloten kokerprofielen         |
| materiaal     | staal          | oppervlak standaard             | verzinkt                        |
| hoogte        | 4400 mm        | oppervlak traversen             | kunststof coating               |
| breedte       | 2785 mm        | kleur traversen                 | roodoranje // RAL2001           |
| diepte        | 1100 mm        | kleur uitvoering                | roodoranje/verzinkt // RAL 2001 |
| vaklast       | 2405 kg        | levering                        | gedemonteerd                    |
| veldlast      | 7215 kg        | certificering                   | GS                              |
| parkeerplaats | 12 stuks       | garantie                        | 5 jaar                          |
| opslagniveaus | 4 stuks        | certificering RAL-RG            | RAL-RG 614/2                    |
| opslag        | in de lengte   | gewicht                         | 124,787 kg                      |

## Gerelateerde Producten

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 509112 |  | palletstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 4400 x 2870 x 1100 mm, vaklast 2405 kg, 12 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 800 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en kravaste poedercoating in RAL2001 roodoranje |
|--------|--|---|

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 213058 |  | tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm   |
| 216175 |  | kartonnen vouwdozen voor pallets, Van golfkarton met buitenafdekking kraftpapier in bruin, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1040 x 620 x 510 mm, Voor pakketten tot 500 kg |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken                                 |
| 991754 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit                                      |