

## LISTA roldeurkast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 580 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, 1 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 177381



 LISTA



## LISTA Roldeurkast

roldeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 580 mm
- constructie van staal
- roldeur
- 4 niveaus met Stalen bodem
- 2 legborden uittrekbaar
- Per 25 mm verstelbaar
- 2 legborden uittrekbaar
- 1 lade(n)
- laden hoogte 1x95 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 50 kg
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt/met poedercoating

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	werkplaatskast	oppervlak romp	m. poedercoating
type deur	roldeur	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	1950 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	1000 mm	onderbouw	sokkel
diepte	580 mm	materiaal	staal
kast uitrusting	legborden, uittreklegborden, lades	oppervlak legbord	verzinkt/met poedercoating
legborden / schappen aantal	4 stuks	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
legbord-/niveautype	Stalen bodem	hoogteverstelraster lade	25 mm
laden aantal	1 stuks	afsluitbaar	ja
laden aantal x hoogte	1x95 mm	scheidingswand	nee
draagvermogen lade	50 kg	legborden / schappen functie	2 legborden uittrekbaar
draagvermogen uitgetrokken	50 kg	gewicht	74 kg