

## VARIOfit

### Chariot à timon

force 150 kg, plateau longueur x largeur 565 x 450 mm, plateforme en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 1 roulette pivotante et 2 fixes, roulette pivotante avec frein

Numéro d'article: 202937



VARIOfit



12 YEARS WARRANTY



### VARIOfit Plateau roulant à timon

#### Force 150 kg

Chariot à timon

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 565 x 450 mm
- hauteur x longueur x largeur 875 x 785 x 500 mm
- plateforme en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 1 roulette pivotante et 2 fixes, roulette pivotante avec frein
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE sur jante plastique
- moyeu avec roulement à billes

- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	pneumatique	TPE
type de rouleur	Chariot à timon	matériau de jante	plastique
charge	150 kg	roulement	roulement à billes
norme européenne	non	équipement roue	roulette pivotante avec frein
longueur de plateau	565 mm	Ø de roue	125 mm
largeur de plateau	450 mm	hauteur	875 mm
matériau de plateforme	bois	longueur	785 mm
nombre de plateaux	1 pièce	largeur	500 mm
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	garantie	12 années
barre directrice	oui	couleur	bleu gentiane // RAL5010
nombre/type de roulettes	1 roulette pivotante et 2 fixes	Poids	9 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique