

## **VARIOfit** **rolplateau met duwstang**

draagvermogen 200 kg, laadvlak  
lengte x breedte 610 x 455 mm,  
platform van hout, onderstel met  
slag- en krasvaste poedercoating in  
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-  
en 2 bokwielen, zwenkwielen met  
EasySTOP

**Artikelnummer: 222007**



**VARIOfit**



**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Rolplateau met duwstang** **gemakkelijk te verplaatsen met één hand**

rolplateau met duwstang

- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 610 x 455 mm
- hoogte x lengte x breedte 940 x 910 x 500 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van staal
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wiel Ø 125 mm
- met rubber-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie

## Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal velg	kunststof
type roller	rolplateau met duwstang	wiellager	kogellager
draagvermogen	200 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
euronorm	nee	wiel-ø	125 mm
lengte laadvlak	610 mm	hoogte	940 mm
breedte laadvlak	455 mm	lengte	910 mm
materiaal platform	hout	breedte	500 mm
etages aantal	2 stuks	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	garantie	12 jaar
stuurstang	ja	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen	gewicht	16 kg
banden	rubber		

## Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat