

Rocholz

legbord voor paktafel

System Flex Typ B

breedte x diepte 800 x 400 mm,
draagvermogen 25 kg, met
draagarmen, van staal met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL9006
blank aluminiumkleurig



Artikelnummer: 272948

legbord voor paktafel

- geschikt voor rechte planken aan schuine balk en schuine planken aan rechte balk
- breedte x diepte 800 x 400 mm
- draagvermogen 25 kg
- met draagarmen
- Kantelbaar in -20°, 0° en +20°
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- gebruiksinstructie: Let op bij legborden aan weerszijden: Bij planken die in een rechte hoek ten opzichte van het profiel met perforaties staan, moet u twee legborden van type A bestellen. Anders moeten type A en type B worden gecombineerd
- inbouwpositie via inhangen in het aanbouwprofiel

Technische details

meubeltype	tafel	tafelaccessoires functie	Kantelbaar in -20°, 0° en +20°
type tafel	accessoire	materiaal	staal
legbord-/niveautype	legbord	oppervlak legbord	m. poedercoating
voor tafelttype	paktafel	kleur bodem	blank aluminiumkleurig // RAL9006

geschikt voor (product/materiaal)	rechte en schuine planken en balken	elektrisch geleidend	nee
breedte	800 mm	gebruiksaanwijzing	Let op bij legborden aan weerszijden: Bij planken die in een rechte hoek ten opzichte van het profiel met perforaties staan, moet u via inhangen in het aanbouwprofiel
diepte	400 mm	bevestigingstype	via inhangen in het aanbouwprofiel
draagvermogen per niveau	25 kg	gewicht	5,8 kg
tafelaccessoires uitrusting	draagarmen		

Gerelateerde Producten

159067		aanslagbeugel voor legbord, breedte 250 mm, van staal in zwart
159068		aanslagrand voor paktafel, aanbouw van voren, breedte 800 mm, van staal in RAL3003 robijnrood
159097		vakverdeler voor paktafel, hoogte x diepte 400 x 300 mm, van staal in zwart
159099		aanslagrand voor paktafel, aanbouw van voren, breedte 1000 mm, van staal in RAL3003 robijnrood
159107		kabelkanaal voor paktafel, lengte 1000 mm

Dit past ook bij ...

215931		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 300 x 200 x 200 mm
216359		stretchfolie, levering als rol, folie lengte x breedte 300 m x 500 mm, Van polyethyleen, dikte 23 µm, in transparant
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en breed
229873		barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm
526491		cutter, afbreekmes met automatisch inschuifbaar lemmer, met vastklikmechanisme en afbreekhulp