

Moravia ralentisseur de circulation automobile TOPSTOP

MORAVIA
kompetent und fair

Pour vitesses < 10 km/h, élément de terminaison, hauteur x largeur x profondeur 70 x 210 x 405 mm, en caoutchouc en jaune

Numéro d'article: 300875



Moravia Ralentisseur TOPSTOP

Élément rapporté

ralentisseur de circulation automobile


- Pour vitesses < 10 km/h
- élément de terminaison
- hauteur x largeur x profondeur 70 x 210 x 405 mm
- en caoutchouc en jaune
- équipé de avec réflecteurs
- à cheviller

Détails techniques





sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	profondeur	405 mm
équipement de sécurité	ralentisseur de circulation automobile	matériau ralentisseur	caoutchouc
vitesse max.	10 km/h	couleur d'élément	jaune
élément	élément de terminaison	équipement ralentisseurs	réflecteurs

hauteur	70 mm	type de fixation	à cheviller
largeur	210 mm	Poids	3,25 kg

Accessoires

529660		ancre de fixation pour ralentisseur de circulation automobile, équipé de avec vis
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

106475		dérouleur de tuyaux, boîtier plein, longueur de tuyau 12 m, pour air comprimé, 20 bar, DN 6
142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, Visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune