

Rollcart tafelwagen

draagvermogen 1200 kg, 2 etage(s)
met zeefdrukplaat, laadvlak lengte x
breedte 1200 x 800 mm, onderstel
met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, met elastiek-
banden

Artikelnummer: 402122



Rollcart Zware tafelwagen





Draagvermogen 1200 kg

tafelwagen

- draagvermogen 1200 kg
- 2 etage(s) met zeefdrukplaat
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- met bordlijsten van staal
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 920 x 1350 x 800 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met elastiek-banden
- wielnaaf met kogellager
- behuizing van staal
- zwenkwielen met rem

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	1200 kg	schuifbeugel	1 stuks
lengte laadvlak	1200 mm	uitrichting duwbeugel	horizontaal
breedte laadvlak	800 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
etages aantal	2 stuks	banden	elastiek
etagetyp	zeefdrukplaat	materiaal behuizing	staal
oppervlak platform	antislip	wiel-ø	200 mm
platform uitvoering	Waterdicht	wiellager	kogellager
whiteboardlijst	staal	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	920 mm	oppervlak	m. poedercoating
lengte	1350 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	800 mm	gewicht	80 kg

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158408		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4