


ZARGES

ladder

van glasvezel in rood, trap eenzijdig,
14 sporten met profiel, balklengte
4,16 m

Artikelnummer: 481463



ZARGES Aanlegladder met sporten

glasvezel

ladder






- van glasvezel in rood
- trap eenzijdig
- 14 sporten met profiel
- balklengte 4,16 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding met klembussen
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- gewicht 10 kg
- volgens DIN EN 131
- 10 jaar garantie



Technische details

stijgtechniek	ladder	ladder uitvoering	eendelig
materiaal	glasvezel	in-/uitklapbaar	nee
gebruik	eenzijdig	verrijdbaar	nee
lengte balk	4,16 m	kleur	rood
sporten aantal	14	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	sporten met profiel	onderbouw	antislip laddervoeten
geschikt voor (gebruik)	werken onder spanning	norm	DIN EN 131
diepte sport	30 mm	garantie	10 jaar
sport-/dwarsverbinding	met klembussen	gewicht	10 kg

Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart