

Bauer bac de rétention gerbable

pour fût 4 x 200 litres, volume de rétention 233 l, hauteur x largeur x profondeur 285 x 2400 x 800 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec laquage en RAL3000 rouge vif

Numéro d'article: 525697



Bauer Bac de rétention

Emboîtables







bac de rétention gerbable

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour fût 4 x 200 litres
- volume de rétention 233 l
- hauteur x largeur x profondeur 285 x 2400 x 800 mm
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en acier avec laquage en RAL3000 rouge vif
- fourreaux pour fourche, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- empilable pour gain de place



type de stockage de produits dan	bac de rétention	couleur	rouge feu // RAL3000
type de bac de rétention	bac de rétention gerbable	équipement bac de rétention	caillebotis
lieu de stockage	à l'abri	matériau de caillebotis	acier
volume de rétention	233 l	surface de caillebotis	galvanisé
capacité	fût 4 x 200 litres	soubassement	fourreaux pour fourche
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	possibilité de passage au-dessous	oui
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	garde au sol	100 mm
hauteur	285 mm	gerbable	oui
largeur	2400 mm	emboîtable	oui
profondeur	800 mm	roulant	non
matériau	acier	exécution couleur	rouge
surface	laqué	Poids	114 kg

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm

