


haspelloopkat

trekbelasting 3000 kg, flensbreedte
100 - 203 mm

Artikelnummer: 908036



Haspelloopkat

Draagvermogen 3000 kg

haspelloopkat



- trekbelasting 3000 kg
- flensbreedte 100 - 203 mm
- aantal kettingbundels 1
- breedte x diepte 362 x 332 mm
- min. 1,2 m draaicirkel
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- van staal gelakt in RAL5010 gentiaanblauw
- loopwielen van gegoten staal in zwart
- rustige en veilige loop door permanent gesmeerd kwaliteitskogellager in de loopwielen
- loopwiel diameter binnen/buiten 100 / 115,5 mm
- met 4 veiligheidslussen op de zijplaten als wielbreuksteun, loopvlakreiniger en valbeveiliging
- gewicht 41 kg

hijswerktuig	hijswerktuig	diameter loopwiel binnen	100 mm
hijswerktuigtype	haspelloopkat	diameter loopwiel buiten	115,5 mm
trekbelasting	3000 kg	min. draaicirkel	1,2 m
bediening heffing	handmatig	oppervlak	gelakt
flensbreedte	100-203 mm	materiaal loopwiel	gegoten staal
aantal bundels	1 stuks	kleur loopwiel	zwart
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	362 mm	maat f	171 mm
diepte	332 mm	maat g	3 mm
lengte bedieningsketting	2,5 m	gewicht	41 kg

Gerelateerde Producten

907995		haspelketting voor extra bedieningslengte, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
908138		Grotere flensbreedte voor loopkat, draagvermogen 3000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149457		persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging
663595		verrijdbare portaalkraan, draagvermogen 500 kg, bouwhoogte 3120 mm, lichte breedte 3000 mm