

Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 1000 x 1200 x 2000 mm, capacité 2 m³, force 2000 kg, soubassement pieds, tôles latérales tôle pleine, avec laquage en RAL 5012 bleu clair



Numéro d'article: 967024



Bauer Benne basculante pour traverse pour chariot élévateur

benne basculante

- hauteur x longueur x largeur 1000 x 1200 x 2000 mm
- capacité 2 m³
- force 2000 kg
- procédé de basculement par traverse pour gerbeur (en accessoire)
- basculement par la traverse grâce au centre de gravité de la charge avantageux
- rotatif grâce à 2 tenons sur la traverse
- soubassement pieds
- fond profilé
- tôles latérales tôle pleine
- construction en acier
- avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- triple gerbable
- poids 185 kg

Détails techniques

type de récipient	benne basculante	longueur de charge	1600 mm
capacité	2 m³	largeur de charge	700 mm
hauteur	1000 mm	robinet de vidange	non
longueur	1200 mm	gerbable	oui
largeur	2000 mm	emboîtable	non
charge	2000 kg	considération comme matière dang	non
matériau	acier	surface	laqué
épaisseur matériau paroi avant e	3 mm	couleur	bleu // RAL 5012
exécution paroi	tôle pleine	exécution couleur	bleu // RAL 5012
stabilité / renfort / entretoise	parois latérales et fond profilés // bord renforcé	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	profilé	type de couvercle	couvercle rabattable
fonction de basculement	manuel	volume de livraison	sans traverse pour gerbeur
exécution basculement	basculement par la traverse grâce au centre de gravité de la charge avantageux	équipement bac	rotatif grâce à 2 tenons sur la traverse
possibilité de passage au-dessou	non	Poids	185 kg
soubassement	pieds		

Accessoires

345341		exécution étanche à l'huile et à l'eau, pour benne basculante, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg
967046		Traverse pour gerbeur, pour benne basculante avec capacité 2 m³, hauteur x longueur x largeur 1085 x 940 x 2130 mm, en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair
967181		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour caisses-palettes grillagées, largeur x profondeur 2000 x 1200 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir