

### Typ PO

■ Mit Palettenregalen sparen Sie Platz, reduzieren Durchlaufzeiten, verbessern Arbeitsabläufe und steigern somit die Produktivität.



Palettenregal Typ PO, Grundfeld



Anfahrtschutzcke, Bestell-Nr. 203-606-J0

- stabiles Regalsystem für alle praxisüblichen Ladehilfsmittel wie Euro- und Gitterboxpaletten
- ideal für effiziente, geordnete und anpassungsfähige Palettenlagerung
- Regalrahmen verzinkt, Traversen pulverbeschichtet, rotorange (RAL 2001)
- Traversen im Raster von 50 mm höhenverstellbar
- individuell erweiterbar
- zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung



Euro-Gitterbox-Tauschpalette gemäß UIC-Norm 435-3, ideal für Lager- und Transportzwecke, Bestell-Nr. 129-203-J0



Palettenregal Typ PO, Grund- und Anbaufeld

**i** Jedes Regalfeld wird mit 2 Traversenpaaren geliefert, weitere können zusätzlich integriert werden (s. Tabelle, Zubehör)

#### Gleich mitbestellen



Verzinkte Fachböden ermöglichen ein direktes Einlagern von einzelnen Packstücken o. ä., siehe Tabelle; nicht für Palettenlagerung und Staplerbedienung geeignet.



Tiefenauflagen ermöglichen das sichere Einlagern von unterschiedlich großen Paletten und die Quereinlagerung von Europaletten. Bestell-Nr. 199-712-J0



Verzinkter Gitterrostboden, um Lagergüter unterschiedlicher Größen unkompliziert einstellen zu können oder um Kommissionsbereiche im Regal zu schaffen, siehe Tabelle.



Durchschubsicherungen verhindern ein versehentliches Durchschieben der Ladungsträger / Paletten, siehe Tabelle.



Rahmenerhöhung um 500 mm. So wird sichergestellt, dass der geforderte Herabfallschutz von min. 500 mm ab Oberkante der oberen Quertraverse eingehalten wird. Bestell-Nr. 199-670-J0



Aufstellrahmen für Gitterboxen, so dass auch diese Behälter sicher durch eine seitliche Führung gelagert werden. Bestell-Nr. 199-673-J0

Typ	PO 18.25	PO 18.37	PO 27.25	PO 27.37	PO 33.25	PO 33.37
Fachmaße B x T [mm]	1825 x 1100	1825 x 1100	2700 x 1100	2700 x 1100	3300 x 1100	3300 x 1100
Fachlast [kg]	2200	2200	3540	3540	3780	3780
Feldlast [kg]	4400	4400	7080	7080	7560	7560
<b>Grundfeld</b>						
Maße außen B x T x H [mm]	2025 x 1100 x 2700	2025 x 1100 x 3800	2900 x 1100 x 2700	2900 x 1100 x 3800	3500 x 1100 x 2700	3500 x 1100 x 3800
Bestellnummer	266-319-J0	266-321-J0	199-699-J0	199-705-J0	199-701-J0	199-707-J0
<b>Anbaufeld</b>						
Maße außen B x T x H [mm]	1925 x 1100 x 2700	1925 x 1100 x 3800	2800 x 1100 x 2700	2800 x 1100 x 3800	3400 x 1100 x 2700	3400 x 1100 x 3800
Bestellnummer	266-320-J0	266-322-J0	199-700-J0	199-706-J0	199-702-J0	199-708-J0
<b>Zubehör</b>						
Bestellnummer Durchschubsicherung, verzinkt	266-325-J0	266-325-J0	199-540-J0	199-540-J0	199-545-J0	199-545-J0
Bestellnummer zusätzliches Traversenpaar	266-323-J0	266-323-J0	199-710-J0	199-710-J0	199-711-J0	199-711-J0
Bestellnummer Fachböden / Ebene, verzinkt	199-674-J0	199-674-J0	199-675-J0	199-675-J0	199-676-J0	199-676-J0
Bestellnummer Gitterrostboden / Ebene, verzinkt	200-237-J0	200-237-J0	120-232-J0	120-232-J0	145-616-J0	145-616-J0