


Montage-Tritt aus Aluminium

- robustes Alu-Arbeitspodest für Wartungs- und Montagearbeiten
- stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch 240 mm tiefe Stufen und oberer Standflächen (520 x 305 mm) aus Aluminium Warzenblech
- rutschsichere Fußkappen



Arbeitshöhe A [m]	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
Standhöhe B [m]	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
Anzahl Stufen	1	2	3	4	5
Gewicht [kg]	2,4	5,0	7,0	9,8	12,0
Bestellnummer	156-809-J0	156-813-J0	156-814-J0	156-815-J0	156-817-J0



Montage-Tritt aus Aluminium, mit Handlauf und Fahrrollen

- noch sicherer durch Handlauf, im Standard rechts. Kann auf Wunsch auch links montiert werden, bitte bei Bestellung mit angeben
- zwei Fahrrollen ermöglichen ein einfaches Verschieben zu unterschiedlichen Orten
- weitere Ausführung wie oben beschrieben



Arbeitshöhe A [m]	2,6	2,8	3,0
Standhöhe B [m]	0,6	0,8	1,0
Anzahl Stufen	3	4	5
Gewicht [kg]	8,5	11,3	16,0
Bestellnummer	156-818-J0	156-824-J0	156-825-J0

Gleich mitbestellen

Fußplatte mit Gummiauflage

- Bodenunebenheiten bis max. 50 mm können ausgeglichen werden
- besonders rutschsicher
- Gummiauflage fett-, öl- und säurefest
- Fuß beweglich gelagert (20 Grad)
- zum einfachen Selbsteinbau (1 Satz = 4 Stück)



**Bestell-Nr.
156-835-J0**